

# 規格認証機種一覧表

(2008年6月現在)

ご注文の際には、必ず「〇〇規格認定形」とご指名ください。なお、詳細資料及び標準価格・納期についてはお問い合わせください。

注. 一覧表での形式( )内は、ブランク、数字または文字が入ります。

## ■コネクタ

### ●プリント基板用コネクタ

形式	規格	極数	ファイルNo.(規格No.)	定格	備考
形XG4A 形XG4C	UL認証品 (Recognized)	10、14、16、20、26、30、34、40、50、60、64	E103202 (UL1977)	3A AC 300V	
形XG4E 形XG4M	UL認証品 (Recognized)	10、14、16、20、26、30、34、40、50、60、64	E103202 (UL1977)	1A AC 250V	
形XG4S 形XG4T	UL認証品 (Recognized)	10、14、16、20、26、30、34、40、50、60、64	E103202 (UL1977)	—	
形XG8A	UL認証品 (Recognized)	2~50	E103202 (UL1977)	最大3A AC 300V	
形XG8B	UL認証品 (Recognized)	2~100	E103202 (UL1977)	最大3A AC 300V	
形XG5M	UL認証品 (Recognized)	10、14、16、20、26、30、34、40、50、60、64	E103202 (UL1977)	最大3A AC 300V	
形XW4E-□□B1-V1 形XW4E-□□C1-V1 形XW4E-□□B1-S1 形XW4E-□□C1-S1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	02、03、04、05、06、07、08、09、10	E245101 (UL1059)	10A AC 300V	
形XW4E-□□B2-V1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	04、06、08、10、12、14、16、18、20	E245101 (UL1059)	10A AC 300V	
形XW4E-□□C2-V1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	04、06	E245101 (UL1059)	10A AC 300V	
形XW4B-□□B1-H1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	02、03、04、05、06、07、08、09、10	E245101 (UL1059)	8A AC 300V	
形XW4B-□□C1-H1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	02、03、04、05、06、07、08、09、10	E245101 (UL1059)	10A AC 300V	
形XW4A-□□B1-H1 形XW4A-□□B1-V1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	02、03、04、05、06、07、08、09、10	E245101 (UL1059)	8A AC 300V	
形XW4A-□□C1-H1 形XW4A-□□C1-V1	UL/C-UL (CSA規格) 認証品 (Recognized)	02、03、04、05、06、07、08、09、10	E245101 (UL1059)	10A AC 300V	
形XC8	UL認証品 (Recognized)	(形式により、取得していないものがあるため、 取得有無についてはお問い合わせください)	E103202 (UL1977)	1A AC 500V	
形XC9	UL認証品 (Recognized)	(形式により、取得していないものがあるため、 取得有無についてはお問い合わせください)	E103202 (UL1977)	1A AC 500V	
形XC3	UL認証品 (Recognized)	(形式により、取得していないものがあるため、 取得有無についてはお問い合わせください)	E103202 (UL1977)	1A AC 500V	
形XH3A 形XH3B	UL認証品 (Recognized)	20、30、40、50、60、68、80、100、120 (ファインフィットタイプは除く)	E103202 (UL1977)	0.5A AC 125V	
形XH4A	UL認証品 (Recognized)	40、60、80、100 (SMTは除く)	E103202 (UL1977)	0.5A AC 125V	
形XH2A 形XH2B	UL認証品 (Recognized)	20、30、40、50、60、68、80、100	E103202 (UL1977)	0.5A AC 125V	
形XC5A	UL認証品 (Recognized)	16、20、24、30、32、44、50、60、64、100	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
	CSA認証品 (Certified)	16、20、24、30、32、44、50、60、64、100	LR62678	2A AC 300V	
形XC5B	UL認証品 (Recognized)	14、16、20、24、30、32、40、44、50、64、100	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
	CSA認証品 (Certified)	14、16、20、24、30、32、40、44、50、64、100	LR62678	2A AC 300V	
形XC5C 形XC5D	UL認証品 (Recognized)	32、48、64、96	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
	CSA認証品 (Certified)	32、48、64、96	LR62678	2A AC 300V	
形XC5E	UL認証品 (Recognized)	10、12、14、20、24、30、32、44、50、64、100	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
	CSA認証品 (Certified)	10、12、14、20、24、30、32、44、50、64、100	LR62678	2A AC 300V	
形XC5F	UL認証品 (Recognized)	20、30、32、44、50、64、100	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
	CSA認証品 (Certified)	20、30、32、44、50、64、100	LR62678	2A AC 300V	
形XC5G 形XC5H	UL認証品 (Recognized)	48、64、96	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
	CSA認証品 (Certified)	48、64、96	LR62678	2A AC 300V	

# 規格認証機種一覧表

ご注文の際には、必ず「〇〇規格認定形」とご指名ください。なお、詳細資料及び標準価格・納期についてはお問い合わせください。

注. 一覧表での形式( )内は、ブランク、数字または文字が入ります。

形式	規格	極数	ファイルNo.(規格No.)	定格	備考
形XC4	UL認証品 (Recognized)	(形式により、取得していないものがあるため、 取得有無についてはお問い合わせください)	E103202 (UL1977)	形式により定格 が異なります	
形XC2	UL認証品 (Recognized)	(形式により、取得していないものがあるため、 取得有無についてはお問い合わせください)	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
形XM2A-□□01 形XM2B-□□31 形XM2C-□□31 形XM2D-□□01 形XM2F-□□10	UL認証品 (Recognized)	09, 15, 25, 37	E103202 (UL1977)	5A AC 300V	
形XM3B	UL認証品 (Recognized)	09, 15, 25, 37 (形式により、取得していないものがあるため、 取得有無についてはお問い合わせください)	E103202 (UL1977)	5A AC 300V	
形XM2-L	UL認証品 (Recognized)	09, 15, 25	E103202 (UL1977)	3A AC 300V	
形XM3-L	UL認証品 (Recognized)	09, 15, 25	E103202 (UL1977)	3A AC 300V	
形XM4K	UL認証品 (Recognized)	15	E103202 (UL1977)	3A AC 300V	
形XM4L	UL認証品 (Recognized)	15	E103202 (UL1977)	3A AC 300V	
形XR2A	UL認証品 (Recognized)	08, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 40, 42, 48, 50, 64	E103202 (UL1977)	1A AC 300V	
形XR2B	UL認証品 (Recognized)	16, 24, 28, 32, 40	E103202 (UL1977)	1A AC 300V	
形XR2C	UL認証品 (Recognized)	02~32	E103202 (UL1977)	1A AC 300V	
形XR2D	UL認証品 (Recognized)	08, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 40	E103202 (UL1977)	1A AC 300V	
形XR2E	UL認証品 (Recognized)	02~32	E103202 (UL1977)	1A AC 300V	
形XR2T	UL認証品 (Recognized)	08, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 40, 48	E103202 (UL1977)	1A AC 300V	
形XJ8A	UL認証品 (Recognized)	02	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
形XJ8B	UL認証品 (Recognized)	02~16	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
形XJ8C	UL認証品 (Recognized)	02~16	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	
形XJ8D	UL認証品 (Recognized)	02~24	E103202 (UL1977)	2A AC 300V	