

UPSプラグ・コンセント一覧

UPSプラグ・コンセント一覧(200V)

●工場出荷時

プラグ/コンセント	入力プラグ				出力コンセント			
	200V系				200V系			
電圧								
規格名称	NEMA L6-15P	NEMA L6-20P	NEMA L6-30P	端子台	IEC C13	IEC C19	NEMA L6-30R	端子台
許容電流	15A	20A	30A	—	15A	20A	30A	—
形状								
常時インバータ給電方式	BU5002R	—	●	—	—	—	2個	1系統
	BU3002R	—	●	—	—	—	—	—
	BU3002RH	—	—	—	●	—	—	1系統
	BU3002SW	—	●	—	—	—	—	2系統
	BU1002SW	●	—	—	—	—	—	2系統

UPSプラグ・コンセント一覧(100V)

●工場出荷時 ○製品に付属

プラグ/コンセント	入力プラグ				出力コンセント					
	100V系				100V系					
電圧										
規格名称	NEMA 5-15P	NEMA 5-20P	NEMA L5-20P	NEMA L5-30P	端子台	NEMA 5-15R	NEMA 5-20R ^{*1}	NEMA L5-30R	端子台	
許容電流	15A	20A	20A	30A	—	15A	20A	30A	—	
形状										
常時インバータ給電方式	BU100RE	●	—	—	—	4個	—	—	—	
	BU60RE	●	—	—	—	4個	—	—	—	
	BU300RW	—	—	—	● ^{*6}	—	6個	—	—	
	BU200RW	● ^{*5}	—	—	—	—	6個	—	—	
	BU100RW	●	—	—	—	6個	—	—	—	
	BU75RW	●	—	—	—	6個	—	—	—	
	BU150R	● ^{*4}	—	○	—	6個	—	—	—	
	BU150SW	● ^{*3}	—	○	—	5個	—	—	—	
	BU100SW	●	—	—	—	6個	—	—	—	
	BU75SW	●	—	—	—	6個	—	—	—	
ラインインタラプティブ方式	BA100R	—	—	—	●	4個	—	—	●	
	BA100T	—	—	—	—	4個	—	—	●	
	BA75T	—	—	—	—	4個	—	—	●	
	BL100T	●	—	—	—	8個	—	—	—	
	BL75T	●	—	—	—	6個	—	—	—	
	BL50T	●	—	—	—	6個	—	—	—	
	BN300RA	—	—	—	●	—	6個	1個	—	
	BN150RA	●	—	—	—	8個	—	—	—	
	BN300R	—	—	—	● ^{*7}	6個	2個	—	—	
	BN150R	● ^{*2}	—	○	—	6個	—	—	—	
	BN75R	●	—	—	—	4個	—	—	—	
	BN300T	—	—	—	● ^{*7}	8個	2個	—	—	
	BN220T	○	—	—	●	8個	2個	—	—	
	BN150T	● ^{*2}	—	—	—	8個	—	—	—	
	BN100T	●	—	—	—	8個	—	—	—	
	BN75T	●	—	—	—	6個	—	—	—	
	BN50T	●	—	—	—	6個	—	—	—	
	常時商用給電方式	BV100REM	●	—	—	—	3個	—	—	—
		BV100REX	●	—	—	—	3個	—	—	—
		BV55REM	●	—	—	—	3個	—	—	—
BV55RE		●	—	—	—	3個	—	—	—	
BW120T		●	—	—	—	4個	—	—	—	
BW100T		●	—	—	—	4個	—	—	—	
BW55T		●	—	—	—	4個	—	—	—	
BW40T		●	—	—	—	4個	—	—	—	
BY75SW		●	—	—	—	4個	—	—	—	
BY50FW		●	—	—	—	3個	—	—	—	
BY120S		●	—	—	—	4個	—	—	—	
BY80S		●	—	—	—	4個	—	—	—	
BY50S		●	—	—	—	4個	—	—	—	
BY35S		●	—	—	—	4個	—	—	—	
BX75SW		●	—	—	—	4個	—	—	—	
BX50FW	●	—	—	—	2個	—	—	—		
BX50F	●	—	—	—	3個	—	—	—		
BX35F	●	—	—	—	3個	—	—	—		
BZ50TLT2	●	—	—	—	3個(+スルー3個)	—	—	—		
BZ35TLT2	●	—	—	—	3個(+スルー3個)	—	—	—		

*1 NEMA 5-20Rコンセントは、NEMA 5-15Pプラグと NEMA 5-20Pプラグのどちらも接続することができます。 *2 工場出荷時の入力プラグ(NEMA 5-15P)では最大出力(1500VA/1350W)までご使用できません。最大出力でご利用の場合には、20A用プラグへの交換が必要です。 *3 工場出荷時の入力プラグ(NEMA 5-15P)では最大出力(1500VA/1050W)までご使用できません。最大出力でご利用の場合には、20A用プラグへの交換が必要です。 *4 工場出荷時の入力プラグ(NEMA 5-15P)では最大出力(1500VA/1200W)までご使用できません。最大出力でご利用の場合には、20A用プラグへの交換が必要です。 *5 工場出荷時の入力プラグ(NEMA 5-15P)では最大出力(2000VA/1600W)までご使用できません。最大出力でご利用の場合には、30A用プラグへの交換が必要です。 *6 工場出荷時の入力プラグ(NEMA L5-30P)では最大出力(3000VA/2400W)までご使用できません。最大出力でご利用の場合には、端子台接続への交換が必要です。 *7 工場出荷時の入力プラグ(NEMA L5-30P)では最大出力(3000VA/2700W)までご使用できません。最大出力でご利用の場合には、端子台接続への交換が必要です。